


品番 : EA986RG-24A

品名 : 24mm 戸車(丸溝・耐衝撃性特殊ナイロン)



販売価格	165円(税抜) / 182円(税込)		
カタログ価格	165円(税抜) / 182円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/07/14 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1752ページ		



仕様

メーカー	ヨコヅナ	型番	LPM-0241
特長	車の内側にポリアセタールを使用しています。 耐油性・耐摩擦性に優れています。	用途	一般住宅に適しています。
材質	枠(SPCC、MFZn II-Cメッキ)、車(耐衝撃性特殊ナイロン)	耐荷重(2個)	15kg
サイズA	60mm	サイズB	51mm
サイズC	20mm	サイズD	24mm
サイズE	4mm	サイズG	12mm

耐衝撃性特殊ナイロンとは
強靱であり、特に耐衝撃性に優れています。
表面硬度が大きいため、摩擦係数が小さく、耐摩耗性、自己潤滑性に優れている。
振動吸収能力が大きく、防音効果もある。
耐薬品性に優れており、特に有機溶剤、油に強い。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.