


品番：EA986RH-2

品名：30mm 戸車(A型・ホ°リアセタル樹脂車・ステンス枠)



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/03/12 15:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1704ページ		



### 仕様

仕様	A型(Vレール用)	耐荷重(2個)	20kg
掘込みサイズ	長さ:51mm 幅:14mm 深さ:25mm	材質	車:ポリアセタル樹脂 枠:ステンレス(SUS304)
付属ネジ	皿タップピンネジ 3.0×20	入数	1個
ベアリング入			
車高調整付±3mm			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.