品番: EA986RH-8

品名:30mm 戸車(平型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)



| 販売価格 | 1,550円(税抜)/1,705円(税込) | | | | |
|-------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 1,550円(税抜)/1,705円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2025/11/11 22:14現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログ ページ | 1752ページ | | | | |













仕様

| 仕様 | 平型 | 耐荷重(2個) | 30kg | | | |
|-------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--|--|--|
| 掘込みサイズ | 長さ:51mm 幅:14.5mm 深さ:24mm | 材質 | 車:ポリアセタール樹脂 枠:ステンレス(SUS304) | | | |
| 付属ネジ | 皿タップピンネジ 3.0×20 | 入数 | 1個 | | | |
| 車高調整付(調整方向:上下)6mm | | | | | | |
| オイルレス入 | | | | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.