


品番 : EA986RH-9

品名 : 30mm 戸車(丸型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,550円(税抜) / 1,705円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,550円(税抜) / 1,705円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 20 (2026/02/17 03:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1704ページ                       |      |   |



## 仕様

|                   |                                |         |                                |
|-------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 仕様                | 丸型                             | 耐荷重(2個) | 30kg                           |
| 掘込みサイズ            | 長さ:51mm<br>幅:14.5mm<br>深さ:24mm | 材質      | 車:ポリアセタール樹脂<br>枠:ステンレス(SUS304) |
| 付属ネジ              | 皿タップピンネジ 3.0×20                | 入数      | 1個                             |
| 車高調整付(調整方向:上下)6mm |                                |         |                                |
| オイルレス入            |                                |         |                                |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.