

品番：EA986RP-82B

品名：82x98mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)



販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/03/12 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

Rolling resistance (転抵抗)

Very good

Operating noise (騒音性)

Good

Floor surface preservation (床面保護)

Good



**ポリウレタン車輪**  
※高負荷・高速走行に耐え、車輪の変形が最小限に抑えられ、走行がスムーズです。  
【ポリウレタン車輪のメリット】  
● 耐摩耗性：優れた耐摩耗性で、長寿命です。  
● 耐熱性：高温環境でも変形が最小限に抑えられます。  
● 耐油性：油や化学薬品に強く、床面保護にも優れます。  
● 静粛性：走行時の騒音が低減されます。  
● 転抵抗：スムーズな走行が可能で、エネルギーロスが少なくなります。

**ボールベアリング**  
ボールベアリングは高負荷、ハイスピードでも安定した走行が可能です。また、車輪の変形を最小限にする効果も期待できます。  
※ボールベアリングのサイズは、車輪のサイズに合わせて選択してください。

※本製品は、ISO 9001:2015の認証を取得しています。  
品質管理に厳格に取り組んでおり、信頼性の高い製品を提供いたします。

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

### 仕様

車輪径×幅(mm)	82×98	軸径(mm)	20
軸幅	98mm	耐荷重(kg)	910 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,450	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

ハンドリフト用

耐摩耗性が高く耐化学薬品性や床面保護にも優れたポリウレタン製タイヤ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.