

品番：EA986RW-10

品名：50x15mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
カタログ価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
80kg

Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Good
Floor surface preservation (床面保護)
Good

ボールベアリング
ボールベアリングは高強度、高精度で動作します。また、潤滑剤の注入が容易な構造となっており、メンテナンスが簡単です。

ポリウレタン車輪
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
- 軽便・静音・滑り止まり・衝撃吸収
- 床面保護・長寿命
- 各種規格・サイズ対応

規格
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

規格
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	50×15	軸径(mm)	12
耐荷重(kg)	80 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	76
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.