

品番：EA986RW-11

品名：50x18mm/15mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
カタログ価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
80kg

Rolling resistance (転抵抗)
■ ■ ■ Very good
 Operating noise (静音性)
■ ■ ■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ Good

ボールベアリング

ボールベアリングは、ガイドローラーの回転をスムーズに保ち、摩擦を低減します。また、衝撃に強い構造で、長寿命を実現しています。

※ボールベアリングは、ローラーの回転をスムーズに保ち、摩擦を低減します。また、衝撃に強い構造で、長寿命を実現しています。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪のメリット】

- 静音性: 騒音を低減し、作業環境を快適にします。
- 転抵抗: 転抵抗が少なく、走行がスムーズです。
- 床面保護: 床面を傷めず、清潔な環境を維持できます。
- 耐久性: 衝撃に強く、長寿命を実現しています。

規格

品名: 50x18mm/15mm ガイドローラー

材質: ポリウレタン

軸径: 15mm

耐荷重: 80kg

タイヤ硬度: 92 ショアA

重量: 66g

寸法図

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	50×18	軸径(mm)	15
耐荷重(kg)	80 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	66
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.