

品番：EA986RW-12

品名：52x15mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
カタログ価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
85kg

Rolling resistance (転抵抗)
●●●● Very good
Operating noise (静音性)
●●●● Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Good

ボールベアリング
ボールベアリングは高強度、高精度の鋼球を軸に回転させることで、摩擦を低減し、スムーズな回転を実現します。また、衝撃に強い構造を採用することで、耐久性を向上させています。

ポリウレタン車輪
製造・使用にやさしい、静粛性の高い車輪です。また、床面を傷めない、滑り止まり効果も高いです。

- 軽便・静音性 ● 高弾力性 ● 高耐摩耗性
- 高耐熱性 ● 高耐油性 ● 高耐薬品性
- 高耐衝撃性 ● 高耐圧縮性 ● 高耐疲労性
- 高耐老化性 ● 高耐紫外線性 ● 高耐酸碱性

車輪の選定方法
車輪の選定には、車輪の径、幅、軸径、材質、硬度、耐荷重、耐熱温度、耐摩耗性、静音性、転抵抗などを考慮する必要があります。

車輪の寸法
車輪の径、幅、軸径、材質、硬度、耐荷重、耐熱温度、耐摩耗性、静音性、転抵抗などを確認してください。

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	52×15	軸径(mm)	12
耐荷重(kg)	85 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	79
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.