

品番 : EA986RW-14

品名 : 61x30mm/17mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	4,770円(税抜) / 5,247円(税込)		
カタログ価格	4,770円(税抜) / 5,247円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/10 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
105kg

Rolling resistance (転抵抗)
■ ■ ■ Very good
 Operating noise (静音性)
■ ■ ■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ Good

ボールベアリング

ボールベアリングは、摩擦を低減し、回転をスムーズにします。また、衝撃に強い構造で、寿命が長くなります。

※ボールベアリングは、潤滑剤の塗布が必要です。潤滑剤が不足すると、摩擦が増え、寿命が短くなります。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪のメリット】

- 滑り止まり効果: 摩擦係数が高く、滑り止まり効果が高い。
- 衝撃吸収性: 衝撃を吸収し、走行がスムーズ。
- 床面保護: 床面を傷つけず、清潔に保てる。
- 静音性: 走行音が静か。
- 耐久性: 摩耗に強く、寿命が長い。

規格

ISO 10243-1:2017

ISO 10243-2:2017

ISO 10243-3:2017

寸法

外径: 61mm

幅: 30mm

軸径: 17mm

軸間距離: 30mm

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	61×30	軸径(mm)	17
耐荷重(kg)	105 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	128
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.