品番: EA986RW-15

品名:62x15mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	<b>5,030円</b> (税抜)/ 5,533円(税込)					
カタログ価 格	5,030円(税抜)/5,533円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/10 03:01現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	1751ページ					









動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

## 仕様

車輪径×幅(mm)	62×15	軸径(mm)	20
耐荷重(kg)	105 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)	重量(g)	98
材質	タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール		

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です

ボールベアリング

## 代替品



品番 EA986RW-18

コメント 軸径同じ(20mm)車輪径75x幅23mm

## 株式会社エスコ