

品番：EA986RW-15

品名：62x15mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,310円(税抜) / 4,741円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,310円(税抜) / 4,741円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/10 09:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1703ページ | | |



| | | |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| B | D | B |



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

| | | | |
|-----------|------------------------------|--------|---------|
| 車輪径×幅(mm) | 62×15 | 軸径(mm) | 20 |
| 耐荷重(kg) | 105 (4 km/h) | タイヤ硬度 | 92 ショアA |
| 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) | 重量(g) | 98 |
| 材質 | タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール | | |

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です

ボールベアリング

代替品

| | |
|--|---|
|  | 品番 EA986RW-18 コメント 軸径同じ(20mm)車輪径75x幅23mm |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

