

品番：EA986RW-17

品名：70x20mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	4,970円(税抜) / 5,467円(税込)		
カタログ価格	4,970円(税抜) / 5,467円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/10 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
150kg

Rolling resistance (転抵抗)
■ ■ ■ Very good
 Operating noise (静音性)
■ ■ ■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ Good

ボールベアリング

ボールベアリングは、高い耐荷重とスムーズな回転を実現します。また、摩擦を低減し、エネルギー消費を最小限に抑えます。

※ボールベアリングは、潤滑剤の塗布を定期的に行い、寿命を延ばす必要があります。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪のメリット】

- 静音性: 騒音を低減し、作業環境を快適にします。
- 転がり抵抗: 走行性を向上させ、エネルギー消費を最小限に抑えます。
- 床面保護: 床面を傷つけず、作業環境を清潔に保ちます。
- 耐摩耗性: 長寿命で、メンテナンスコストを削減します。

規格

ISO 220:2006
ISO 220:2006
ISO 220:2006

寸法

70x20x25mm

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	70×20	軸径(mm)	25
耐荷重(kg)	150 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	161
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.