

品番：EA986RW-17

品名：70x20mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	4,970円(税抜) / 5,467円(税込)		
カタログ価格	4,970円(税抜) / 5,467円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
150kg

Rolling resistance (転抵抗)  
■ ■ ■ Very good  
 Operating noise (静音性)  
■ ■ ■ Good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
■ ■ ■ Good

**ボールベアリング**

ボールベアリングは、高い耐荷重と回転精度を実現します。また、潤滑剤の注入が容易な構造を採用しています。

※ボールベアリングは、潤滑剤の注入と潤滑剤の補充が容易にでき、ロングライフが実現されています。

**ポリウレタン車輪**

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- 軽微な振動も、車輪の構造により吸収し、走行音が少ない。
- 軽微な振動も、車輪の構造により吸収し、走行音が少ない。
- 軽微な振動も、車輪の構造により吸収し、走行音が少ない。

**車輪の寸法**

70x20mm / 25mm

**車輪の材質**

ポリウレタン

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	70×20	軸径(mm)	25
耐荷重(kg)	150 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	161
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.