

品番：EA986RW-18

品名：75x23mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	4,710円(税抜) / 5,181円(税込)		
カタログ価格	4,710円(税抜) / 5,181円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/10 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



Rolling resistance (転抵抗)
 ●●●○ Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●○ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●○ Good

ボールベアリング
 ボールベアリングは高強度、ハイ
 スピードでの回転に適しています。
 且に衝撃にも対応可能な構造とな
 っています。
 スチールボールの内、レースの隙を埋め、磨
 耗が非常に少なく、ロングライフが注
 意されています。

ポリウレタン車輪
 【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
 ● 製造・使用にやさしい。製品の流通もコストが
 抑えられており、価格も抑えられています。
 ● 軽がり抵抗。走行性。
 ● 軽がり抵抗。走行性。
 ● 軽がり抵抗。走行性。
 ● 軽がり抵抗。走行性。

品名	EA986RW-18
規格	75x23mm/20mm
材質	ポリウレタン
重量	176g
耐荷重	150kg
耐熱温度	-20~70℃
硬度	92ショアA
騒音	D
転抵抗	B

品名	EA986RW-18
規格	75x23mm/20mm
材質	ポリウレタン
重量	176g
耐荷重	150kg
耐熱温度	-20~70℃
硬度	92ショアA
騒音	D
転抵抗	B

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	75×23	軸径(mm)	20
耐荷重(kg)	150 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)	重量(g)	176
材質	タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.