

品番：EA986RW-2

品名：30x11mm/ 9mm ガイドローラー(ポ リウレタン製)



販売価格	3,820円(税抜) / 4,202円(税込)		
カタログ価格	3,820円(税抜) / 4,202円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/10 08:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



Rolling resistance (転抵抗)
 ●●● Very good
 Operating noise (騒音性)
 ●● Good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●● Good



ポリウレタン車輪
 耐摩耗性・耐熱性に優れ、静粛性の高い車輪です。床面保護にも優れています。
 【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
 ● 耐摩耗性: 寿命が長い
 ● 耐熱性: 高温でも変形しない
 ● 静粛性: 騒音が少ない
 ● 床面保護: 床を傷めない

車輪径	30mm
幅	11mm
軸径	9mm
重量	18g
耐荷重	30kg
硬度	92A
転抵抗	B
騒音	D
床面保護	●●●

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	30×11	軸径(mm)	9
耐荷重(kg)	30 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	18
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

- 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
- 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
- 耐摩耗性にも優れています
- 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.