

品番：**EA986RW-4**

品名：35x14mm/12mm ガイドローラー(ポ<sup>リ</sup>ウレタン製)



販売価格	<b>3,670円</b> (税抜) / 4,037円(税込)		
カタログ価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 3</b> (2026/06/29 03:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
40kg

Rolling resistance (転抵抗)  
■ ■ ■ Very good  
 Operating noise (静音性)  
■ ■ ■ Good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
■ ■ ■ Good

**ボールベアリング**

ボールベアリングは、高い耐荷重とスムーズな回転を実現します。また、潤滑剤の注入が容易な構造を採用しています。

※ボールベアリングは、潤滑剤の注入と潤滑剤の補充が容易にでき、ロングライフが実現されています。

**ポリウレタン車輪**

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- **静音性**：騒音発生が少なく、作業環境が快適です。
- **転がり抵抗**：走行性が優れています。
- **耐摩耗性**：長寿命で、メンテナンスが簡単です。
- **耐熱性**：高温環境でも安定した性能を発揮します。

**規格**

ISO 22064-1:2015

ISO 22064-2:2015

ISO 22064-3:2015

**性能比較表**

項目	ポリウレタン車輪	ゴム車輪	金属車輪
転がり抵抗	優	中	劣
静音性	優	中	劣
耐摩耗性	優	中	劣
耐熱性	優	中	劣
耐荷重	優	中	劣

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

**仕様**

車輪径×幅(mm)	35×14	軸径(mm)	12
耐荷重(kg)	40 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	27
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.