

品番：**EA986RW-5**

品名：36x13mm/10mm ガイドローラー(ポ^リウレタン製)



販売価格	3,890円(税抜) / 4,279円(税込)		
カタログ価格	3,890円(税抜) / 4,279円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/29 03:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
45kg

Rolling resistance(転抵抗)
■ ■ ■ ■ Very good
 Operating noise(静音性)
■ ■ ■ ■ Good
 Floor surface preservation(床面保護)
■ ■ ■ ■ Good

ボールベアリング
 ボールベアリングは、高速回転、高負荷、高速度の動作に適しています。また、摩擦係数も低く、エネルギーロスも少ないです。
 スチールボールは、リブレスの構造を採用し、摩擦が非常に少なく、ロングライフが実現されています。

ポリウレタン車輪
 製造・使用にやさしく、騒音の発生も少ない。また、摩擦係数も低く、エネルギーロスも少ない。
 【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
 ● 軽量化設計：重量が軽いため、駆動力も少なくて済みます。
 ● 摩擦係数：摩擦係数が低いため、エネルギーロスも少なくて済みます。
 ● 寿命：摩耗に強い素材を使用しているため、寿命も長いです。

車輪の選定方法
 車輪の選定には、車輪の径、幅、軸径、タイヤ硬度、重量などを考慮する必要があります。また、使用環境や用途にも応じて適切な車輪を選定する必要があります。

車輪の選定方法
 車輪の選定には、車輪の径、幅、軸径、タイヤ硬度、重量などを考慮する必要があります。また、使用環境や用途にも応じて適切な車輪を選定する必要があります。

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	36×13	軸径(mm)	10
耐荷重(kg)	45 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	36
材質	タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール		

- 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
- 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
- 耐摩耗性にも優れています
- 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.