

品番：EA986RW-6

品名：40x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
45kg

Rolling resistance (転抵抗)  
■ ■ ■ Very good  
 Operating noise (静音性)  
■ ■ ■ Good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
■ ■ ■ Good

**ボールベアリング**

ボールベアリングは、ガイドローラーの回転をスムーズに保ち、摩擦を低減します。また、衝撃に強い構造で、長寿命を実現しています。

※ボールベアリングは、樹脂製のガイドローラーには使用できません。必ず金属製のガイドローラーに使用してください。

**ポリウレタン車輪**

【ポリウレタン車輪のメリット】

- 滑り止まり効果：摩擦係数を高め、安定した走行を実現。
- 衝撃吸収性：路面の凹凸を吸収し、走行をスムーズに保ちます。
- 静粛性：走行時の騒音を低減し、快適な作業環境を実現。
- 床面保護：硬い床面にダメージを与えず、清潔な作業環境を維持します。

車輪径	40mm
車輪幅	15mm
軸径	10mm
重量	33g

車輪径	40mm
車輪幅	15mm
軸径	10mm
重量	33g

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

**仕様**

車輪径×幅(mm)	40×15	軸径(mm)	10
耐荷重(kg)	45 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	33
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.