

品番：EA986RW-6

品名：40x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 08:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
45kg

Rolling resistance (転抵抗)
■ ■ ■ ■ Very good
 Operating noise (静音性)
■ ■ ■ ■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ ■ Good

ボールベアリング
 ボールベアリングは高強度、ハイスピードでの回転に耐えます。且に摩擦が非常に少ないため、長時間にわたって安定した動作を維持します。
 スチール・ボール・ステンレスの組み合わせは、摩擦が非常に少なく、ロングライフが実現されています。

ポリウレタン車輪
 製造・使用にやさしい、製品の流通もコストが低い。環境にやさしい、静かな走りを実現します。
 【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
 ● 軽量化設計：重量が軽いため、駆動力が向上し、動作がスムーズになります。
 ● 摩擦が低減：床面との摩擦が低減し、滑らかな走行が可能になります。
 ● 寿命が長い：優れた耐久性により、長期間の使用が可能です。

標準規格
 標準規格の製品は、幅広い用途に対応しています。また、カスタマイズも可能です。

寸法
 40x15x10mmの寸法を標準としています。

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	40×15	軸径(mm)	10
耐荷重(kg)	45 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	33
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.