

品番：EA986RW-9

品名：50x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
カタログ価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
65kg

Rolling resistance (転抵抗)
■ ■ ■ Very good
 Operating noise (静音性)
■ ■ ■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ Good

ボールベアリング

ボールベアリングは、ガイドローラーの回転をスムーズに保ち、摩擦を低減します。また、衝撃に強い構造で、長寿命を実現しています。

※ボールベアリングは、樹脂製のガイドローラーには使用できません。必ず金属製のガイドローラーに使用してください。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪のメリット】

- 滑り止まり効果：摩擦係数を高め、安定した走行を実現。
- 衝撃吸収性：路面の凹凸を吸収し、走行をスムーズに保ちます。
- 耐摩耗性：長時間の使用でも、形状が劣化しにくく、長寿命を実現。
- 静粛性：走行時の騒音を低減し、快適な作業環境を実現。

規格

品名: EA986RW-9
 外径: 50mm
 幅: 15mm
 軸径: 10mm
 材質: ポリウレタン
 リム: スチール

寸法図

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	50×15	軸径(mm)	10
耐荷重(kg)	65 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	54
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.