

品番：**EA986RW-9**

品名：50x15mm/10mm ガイドローラー(ポ^リウレタン製)



販売価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
カタログ価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 03:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
65kg

Rolling resistance (転抵抗)
■ ■ ■ Very good
 Operating noise (静音性)
■ ■ ■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ Good

ボールベアリング

ボールベアリングは、ガイドローラーの回転をスムーズに保ち、摩擦を低減します。また、衝撃に強い構造で、長寿命を実現しています。

※ボールベアリングは、潤滑剤の注入が必要です。潤滑剤が不足すると、摩擦が増加し、寿命が短縮されます。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪のメリット】

- 静音性: 騒音を低減し、作業環境を快適にします。
- 転抵抗: 転がりやすく、走行性が向上します。
- 床面保護: 床面を傷めず、清潔な環境を維持できます。
- 耐摩耗性: 長寿命で、メンテナンスコストを削減します。

品名	EA986RW-9
規格	ISO 15773-1
材質	ポリウレタン
軸径	10mm
幅	15mm
外径	50mm
重量	54g
耐荷重	65kg
耐熱温度	-20~70℃
硬度	92ショアA

品名	EA986RW-9
規格	ISO 15773-1
材質	ポリウレタン
軸径	10mm
幅	15mm
外径	50mm
重量	54g
耐荷重	65kg
耐熱温度	-20~70℃
硬度	92ショアA

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	50×15	軸径(mm)	10
耐荷重(kg)	65 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	54
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.