

品番：EA986RX-1

品名：40x13mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
カタログ価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/29 03:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
60kg

Rolling resistance (転抵抗)
●●●● Very good
Operating noise (静音性)
●●●● Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Good

ボールベアリング

ボールベアリング付の車輪は、高い回転精度と低摩擦を実現します。また、衝撃に強い構造を採用し、寿命が長く、メンテナンスが容易です。

※ボールベアリングは、潤滑剤の塗布が必要です。潤滑剤が不足すると、寿命が短縮されます。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- 転がり抵抗が少なく、走行性が優れています。
- 耐摩耗性に優れており、寿命が長いです。
- 静音性に優れています。
- 床面保護に優れています。

品名	EA986RX-1
規格	40x13mm/10mm
材質	ポリウレタン
重量	54g
耐荷重	60kg
耐熱温度	-20~70℃
転抵抗	B
騒音	D
硬度	B

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	40×13	軸径(mm)	10
耐荷重(kg)	60 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃	重量(g)	54
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール		

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.