

品番：EA986RX-10

品名：80x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	7,560円(税抜) / 8,316円(税込)		
カタログ価格	7,560円(税抜) / 8,316円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
230kg

Rolling resistance (転抵抗)
 ●●●○ Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●○ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●○ Good

ボールベアリング
 ボールベアリングを採用し、スムーズな回転を実現します。また、衝撃に強い構造を採用し、寿命が長く、メンテナンスが不要です。

ポリウレタン車輪
 製造・使用に際し、製品の温度変化が少ない、耐摩耗性に優れています。

品名	EA986RX-10
規格	80x25mm/25mm
材質	ポリウレタン
重量	341g
耐荷重	230kg
耐熱温度	-20~70℃
軸径	25mm
軸幅	15mm
タイヤ硬度	92 ショアA
転抵抗	B
騒音	D
床面保護	B

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	80×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	230 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	341	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.