

品番：EA986RX-11

品名：90x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	7,610円(税抜) / 8,371円(税込)		
カタログ価格	7,610円(税抜) / 8,371円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 15:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
260kg

Rolling resistance (転抵抗)
■ ■ ■ ■ Very good
 Operating noise (静音性)
■ ■ ■ ■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ ■ Good

ボールベアリング

ボールベアリング採用の高精度なガイドローラーは、走行時の振動を抑制し、軸受の寿命を延ばします。また、軸受の劣化による摩擦の増加を防ぎ、走行時のエネルギーロスを低減しています。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- 滑り止めの付いた車輪は、走行時の滑りを抑制し、安定した走行を実現します。
- 滑り止めの付いた車輪は、走行時の滑りを抑制し、安定した走行を実現します。
- 滑り止めの付いた車輪は、走行時の滑りを抑制し、安定した走行を実現します。

品名	EA986RX-11
規格	ISO 10243-1
材質	ポリウレタン
軸径	25mm
軸幅	15mm
車輪径	90mm
重量	375g
耐荷重	260kg
耐熱温度	-20~70℃
転抵抗	Very good
静音性	Good
床面保護	Good

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	90×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	260 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	375	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
リムは頑丈なスチール製
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.