

品番：EA986RX-12

品名：100x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	9,410円(税抜) / 10,351円(税込)		
カタログ価格	9,410円(税抜) / 10,351円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 15:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
250kg

Rolling resistance (転抵抗)
●●●●○ Very good
Operating noise (静音性)
●●●●○ Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●○ Good

ボールベアリング

ボールベアリング採用で、高い回転精度を実現し、また、衝撃に強い構造です。また、衝撃に強い構造です。また、衝撃に強い構造です。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
● 転がり抵抗が少なく、走行性が優れている。
● 衝撃に強く、寿命が長い。
● 床面保護に優れている。

品名	EA986RX-12
規格	ISO 228
材質	ポリウレタン
軸径	25mm
軸幅	15mm
車輪径	100mm
車輪幅	25mm
重量	834g
硬度	92ショアA
耐熱温度	-20~70℃
耐荷重	250kg
転抵抗	●●●●○
静音性	●●●●○
床面保護	●●●●○

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	100×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	250 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	834	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.