

品番 : EA986RX-12

品名 : 100x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	9,410円(税抜) / 10,351円(税込)		
カタログ価格	9,410円(税抜) / 10,351円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 22:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



Rolling resistance(転抵抗)

■■■□ Very good

Operating noise(騒音性)

■■■□□ Good

Floor surface preservation(床面保護)

■■■□□ Good



ボールベアリング



ポリウレタン車輪

滑り難く、床面保護性も抜群

【ポリウレタン車輪シリーズ別特長】

■■■Soft: 滑り難く、床面保護性も抜群

■■■Medium: 滑り難く、走行性

■■■Hard: 滑り難く、床面保護性も抜群

■■■Very Hard: 滑り難く、床面保護性も抜群

【適合車輪のワゴン】

適合車輪のワゴン

適合車輪のワゴン

適合車輪のワゴン

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	100×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	250 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70°C
重量(g)	834	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.