

品番：EA986RX-12

品名：100x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	9,410円(税抜) / 10,351円(税込)		
カタログ価格	9,410円(税抜) / 10,351円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
250kg

Rolling resistance (転抵抗)
●●●●○ Very good
Operating noise (静音性)
●●●●○ Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●○ Good

ボールベアリング
ボールベアリング採用は、ハイ
スピードでの回転に耐えます。
且に衝撃にも対応可能な
高品質のボールベアリングを
採用しています。
スチールボールの内、レースの損傷を抑制し、磨
耗が非常に少なく、ロングライフが保証
されています。

ポリウレタン車輪
製造・使用に際し、製品の温度変化が大きい
場所でも安心してご利用いただけます。

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- **Blue** 軽やか走行、静音走行、
衝撃に強い、高寿命、
耐摩耗性に優れる。
- **Black** 軽やか走行、静音走行、
衝撃に強い、高寿命、
耐摩耗性に優れる。
- **Green** 軽やか走行、静音走行、
衝撃に強い、高寿命、
耐摩耗性に優れる。
- **Red** 軽やか走行、静音走行、
衝撃に強い、高寿命、
耐摩耗性に優れる。

品名	EA986RX-12
規格	ISO 220
材質	ポリウレタン
軸径	25mm
軸幅	15mm
車輪径	100mm
重量	834g
耐荷重	250kg
耐熱温度	-20~70℃
転抵抗	B
騒音	D
床面保護	B

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	100×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	250 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	834	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.