

品番：EA986RX-13

品名：110x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	8,890円(税抜) / 9,779円(税込)		
カタログ価格	8,890円(税抜) / 9,779円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 03:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
275kg

Rolling resistance (転抵抗)
●●●● Very good
Operating noise (静音性)
●●●● Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Good

ボールベアリング
ボールベアリング採用は、高い耐荷重と長寿命を実現します。また、摩擦を低減し、動作をスムーズにします。
スチールボールは、内部の潤滑剤を定期的に補充する必要があります。

ポリウレタン車輪
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
● 転がり抵抗が少なく、走行性が優れている。
● 衝撃に強く、寿命が長い。
● 床面を保護し、滑り止め効果がある。
● 静粛性に優れている。
● 温度変化に強い。
● 耐摩耗性に優れている。

規格	ISO 2206
材質	ポリウレタン
軸径	25mm
軸幅	15mm
車輪径	110mm
重量	878g
耐荷重	275kg
耐熱温度	-20~70℃
転がり抵抗	優れている
静音性	優れている
床面保護	優れている
衝撃耐性	優れている
温度変化耐性	優れている
耐摩耗性	優れている

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	110×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	275 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	878	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.