

品番：EA986RX-13

品名：110x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	8,890円(税抜) / 9,779円(税込)		
カタログ価格	8,890円(税抜) / 9,779円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 15:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
275kg

Rolling resistance (転抵抗)
 ●●●●○ Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●●○ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●●○ Good

ボールベアリング

オールステンレスのボールベアリングを採用し、潤滑剤の補充が不要です。また、鋼材に非金属材料を使用することで、潤滑剤の補充が不要です。

ステンレスボールの内径、レースの厚さを調整し、磨耗が非常に少なく、ロングライフが実現されています。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- 転がり抵抗が少なく、走行性が向上します。
- 転がり抵抗が少なく、走行性が向上します。
- 転がり抵抗が少なく、走行性が向上します。

転がり抵抗	●●●●○
静音性	●●●●○
床面保護	●●●●○

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	110×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	275 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	878	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
リムは頑丈なスチール製
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.