

品番：EA986RX-14

品名：120x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	8,900円(税抜) / 9,790円(税込)		
カタログ価格	8,900円(税抜) / 9,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 15:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
300kg

Rolling resistance (転抵抗)
●●●●○ Very good
Operating noise (静音性)
●●●●○ Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●○ Good

ボールベアリング

ボールベアリング採用の構造により、スムーズな回転を実現します。また、衝撃にも対応可能な構造を採用し、耐久性を高めています。

※ボールベアリングは、潤滑剤の塗布を定期的に行い、潤滑剤が劣化しないよう、定期的にメンテナンスが必要です。

ポリウレタン車輪

製造・使用に際しては、製品の温度変化に注意し、適切な温度範囲で使用してください。

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- 滑り抵抗が少なく、走行性が優れている。
- 衝撃に強く、耐用性が高い。
- 静粛性に優れている。
- 床面保護に優れている。

品名	EA986RX-14
規格	ISO 10243
材質	ポリウレタン
軸径	25mm
軸幅	15mm
車輪径	120mm
重量	910g
耐荷重	300kg
耐熱温度	-20~70℃

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	120×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	300 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	910	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.