

品番：EA986RX-14

品名：120x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,900円(税抜) / 9,790円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,900円(税抜) / 9,790円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/29 04:50現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1703ページ                      |      |   |



|    |    |     |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| B  | D  | B   |

**耐荷重**  
300kg

Rolling resistance (転抵抗)  
●●●● Very good  
Operating noise (静音性)  
●●●● Good  
Floor surface preservation (床面保護)  
●●●● Good

**ボールベアリング**  
ボールベアリング採用は、高い回転精度と長寿命を実現します。また、衝撃にも対応可能な構造を採用し、信頼性を向上させています。

※ボールベアリングは、潤滑剤の注入が必要となります。潤滑剤の注入は、製品の仕様書に記載されています。

**ポリウレタン車輪**  
製造・使用に際しては、製品の仕様書をご確認ください。また、製品の仕様書に記載されている注意事項を必ずご確認ください。

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- 転がり抵抗が低い。燃費効率が高く、稼働コストを削減します。
- 転がり抵抗が低い。燃費効率が高く、稼働コストを削減します。
- 転がり抵抗が低い。燃費効率が高く、稼働コストを削減します。

|       |      |
|-------|------|
| 転がり抵抗 | ●●●● |
| 転がり抵抗 | ●●●● |
| 転がり抵抗 | ●●●● |

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

|           |         |         |                       |
|-----------|---------|---------|-----------------------|
| 車輪径×幅(mm) | 120×25  | 軸径(mm)  | 25                    |
| 軸幅        | 15mm    | 耐荷重(kg) | 300 (4 km/h)          |
| タイヤ硬度     | 92 ショアA | 耐熱温度    | -20~70℃               |
| 重量(g)     | 910     | 材質      | タイヤ:ポリウレタン<br>リム:スチール |

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.