

品番：EA986RX-15

品名：125x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/23 01:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
320kg

Rolling resistance(転抵抗)
●●●● Very good
Operating noise(静音性)
●●●● Good
Floor surface preservation(床面保護)
●●●● Good

ボールベアリング

ポリウレタン車輪

性能	特徴	適用箇所
転抵抗が低い	騒音が少ない	転抵抗が低い

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	125×25	軸径(mm)	125×25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	320 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20～70℃
重量(g)	943	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能			
リムは頑丈なスチール製			
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です			