

品番：EA986RX-3

品名：40x20mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
カタログ価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 16:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
90kg

Rolling resistance (転抵抗)
■ ■ ■ Very good
 Operating noise (静音性)
■ ■ ■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ Good

ボールベアリング

ボールベアリング付の耐荷重、スピード、静音性に優れています。また、衝撃に耐える必要とする場合、インナーレースが強化されています。

スチールボールの内、レースの隙を埋め、衝撃が変換に少なく、ロングライフが保証されています。

ポリウレタン車輪

製造・使用に際して、製品の温度変化が少ない、耐摩耗性に優れています。

【ポリウレタン車輪シリーズ特長】

- Blue: 軽やか走行、静粛走行、衝撃吸収、耐摩耗性、耐熱性、耐油性、耐薬品性
- Blue/Black: 軽やか走行、静粛走行、衝撃吸収、耐摩耗性、耐熱性、耐油性、耐薬品性
- Black: 軽やか走行、静粛走行、衝撃吸収、耐摩耗性、耐熱性、耐油性、耐薬品性
- Black/Blue: 軽やか走行、静粛走行、衝撃吸収、耐摩耗性、耐熱性、耐油性、耐薬品性

品名	EA986RX-3
規格	40x20mm/10mm
材質	ポリウレタン
重量	79g
耐荷重	90kg
耐熱温度	-20~70℃
軸径	10mm
軸幅	8mm
タイヤ硬度	92 ショアA
騒音	D
転抵抗	B

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	40×20	軸径(mm)	10
軸幅	8mm	耐荷重(kg)	90 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	79	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.