

品番：EA986RX-3

品名：40x20mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
カタログ価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 15:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
90kg

Rolling resistance (転抵抗)  
●●●●○ Very good  
Operating noise (静音性)  
●●●●○ Good  
Floor surface preservation (床面保護)  
●●●●○ Good

**ボールベアリング**  
ボールベアリング付の耐荷重、スピードに合わせた製品があります。且に摩擦に必要とする潤滑剤がオイルで塗布されています。

スチールボールの内径、レースの厚さを調整し、摩擦が変化するべく、このラジアルグリースが注入されています。

**ポリウレタン車輪**  
製造・使用に際して、製品の温度変化が少ない、耐摩耗性に優れた、耐熱性に優れた製品です。

【ポリウレタン車輪シリーズ特長】

- 転抵抗が少なく、走行性が優れている。
- 耐摩耗性に優れている。
- 耐熱性に優れている。
- 静音性に優れている。
- 床面保護に優れている。

品名	EA986RX-3
規格	ISO 10243
材質	ポリウレタン
軸径	10mm
軸幅	8mm
車輪径	40mm
車輪幅	20mm
重量	79g
耐荷重	90kg
耐熱温度	-20~70℃
転抵抗	●●●●○
静音性	●●●●○
床面保護	●●●●○

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

### 仕様

車輪径×幅(mm)	40×20	軸径(mm)	10
軸幅	8mm	耐荷重(kg)	90 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	79	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.