

品番：EA986RX-3

品名：40x20mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
カタログ価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
90kg

Rolling resistance (転抵抗)
■ ■ ■ Very good
 Operating noise (静音性)
■ ■ ■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ Good

ボールベアリング

ボールベアリング付の耐荷重、スピードに合わせた製品があります。且に衝撃に耐える必要とする場合は、ボールベアリングを別途ご用意ください。

※ボールベアリング付の耐荷重は、ボールベアリングの規格に準拠し、規格が変更になる場合、このログラフが更新される場合があります。

ポリウレタン車輪

製造・使用に際しては、製品の温度変化に注意し、適切な温度範囲で使用してください。

【ポリウレタン車輪シリーズ特長】

- Blue: 軽量化設計、高剛性、高耐摩耗性
- Red: 軽量化設計、高剛性、高耐摩耗性
- Green: 軽量化設計、高剛性、高耐摩耗性
- Yellow: 軽量化設計、高剛性、高耐摩耗性

品名	EA986RX-3
規格	40x20mm/10mm
材質	ポリウレタン
重量	79g
耐荷重	90kg
耐熱温度	-20~70℃
転抵抗	Very good
騒音	Good
床面保護	Good

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	40×20	軸径(mm)	10
軸幅	8mm	耐荷重(kg)	90 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	79	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.