

品番：EA986RX-4

品名：50x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	6,330円(税抜) / 6,963円(税込)		
カタログ価格	6,330円(税抜) / 6,963円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 16:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
85kg

Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Good
Floor surface preservation (床面保護)
Good

ボールベアリング
ボールベアリング付の耐荷重、スピードに優れた製品です。主に車輪に使用される必要とする高品質なボールベアリングを採用しています。
スチールボールの内径、レースの厚さを調整し、磨削が非常に少なく、ロングライフが実現されています。

ポリウレタン車輪
製造・使用に際して、製品の温度変化が少ない、耐摩耗性に優れた製品です。
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
- 軽便・静音・耐摩耗性
- 軽便・静音・耐摩耗性
- 軽便・静音・耐摩耗性

品名	EA986RX-4
規格	ISO 4752
材質	ポリウレタン
軸径	10mm
軸幅	8mm
車輪径	50mm
車輪幅	15mm
重量	74g
耐荷重	85kg
耐熱温度	-20~70℃
転抵抗	B
静音性	D
床面保護	B

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	50×15	軸径(mm)	10
軸幅	8mm	耐荷重(kg)	85 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	74	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.