

品番：EA986RX-6

品名：60x20mm/15mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	6,780円(税抜) / 7,458円(税込)		
カタログ価格	6,780円(税抜) / 7,458円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 22:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
135kg

Rolling resistance (転抵抗)
●●●●○ Very good
Operating noise (静音性)
●●●●○ Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●○ Good

ボールベアリング
ボールベアリング付の耐荷重、スピードに合わせた製品があります。且に寿命に不安を必要とする場合は、ボールベアリングを別売で取り付けてください。

スチールボール付のベアリングは、潤滑剤が空気にさらされ、ベアリングの劣化が早くなります。また、ベアリングの劣化は、車輪の変形にもつながります。そのため、ボールベアリングは、潤滑剤を定期的に塗り替える必要があります。

ポリウレタン車輪
製造・使用に際しては、製品の温度変化に注意し、適切な温度で使用してください。

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- 転抵抗が少なく、走行性が優れている。
- 騒音が少なく、静音性に優れている。
- 床面保護に優れている。
- 耐熱性に優れている。
- 耐摩耗性に優れている。

品名	EA986RX-6
規格	ISO 10243-1
材質	ポリウレタン
軸径	15mm
軸幅	13mm
車輪径	60mm
車輪幅	20mm
重量	211g
耐荷重	135kg
耐熱温度	-20~70℃
転抵抗	●●●●○
騒音	●●●●○
床面保護	●●●●○
耐摩耗性	●●●●○
耐油性	●●●●○
耐薬品性	●●●●○

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	60×20	軸径(mm)	15
軸幅	13mm	耐荷重(kg)	135 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	211	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.