

品番：EA986RX-6

品名：60x20mm/15mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	6,780円(税抜) / 7,458円(税込)		
カタログ価格	6,780円(税抜) / 7,458円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 03:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Good
Floor surface preservation (床面保護)
Good



負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	60×20	軸径(mm)	15
軸幅	13mm	耐荷重(kg)	135 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	211	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.