

品番 : EA986RX-7

品名 : 60x20mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	6,780円(税抜) / 7,458円(税込)		
カタログ価格	6,780円(税抜) / 7,458円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/17 22:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



Rolling resistance(転抵抗)

■■■□ Very good

Operating noise(騒音性)

■■■□ Good

Floor surface preservation(床面保護)

■■■□ Good



負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	60×20	軸径(mm)	20
軸幅	12mm	耐荷重(kg)	135 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70°C
重量(g)	195	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.