

品番：**EA986RX-8**

品名：68x20mm/15mm ガイドローラー(ポ^リウレタン製)



販売価格	10,100円 (税抜) / 11,110円 (税込)		
カタログ価格	10,100円 (税抜) / 11,110円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 16:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
155kg

Rolling resistance (転抵抗)
■■■■ Very good
 Operating noise (静音性)
■■■■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■■■■ Good

ボールベアリング
 ボールベアリングは高強度、高速回転に耐える構造です。また、潤滑油の注入も容易です。また、潤滑油の注入も容易です。また、潤滑油の注入も容易です。

ポリウレタン車輪
 【ポリウレタン車輪のメリット】
 ・静音性、低振動、高耐久性
 ・床面保護、滑り止め効果
 ・高強度、高耐熱性
 ・高耐摩耗性、長寿命

品名	EA986RX-8
規格	ISO 15773-1
材質	ポリウレタン
軸径	15mm
軸幅	13mm
車輪径	68mm
車輪幅	20mm
重量	230g
耐荷重	155kg
耐熱温度	-20~70℃
転抵抗	Very good
静音性	Good
床面保護	Good

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	68×20	軸径(mm)	15
軸幅	13mm	耐荷重(kg)	155 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	230	材質	タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
リムは頑丈なスチール製
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.