

品番：**EA986RX-8**

品名：68x20mm/15mm ガイドローラー(ポ^リウレタン製)



販売価格	10,100円 (税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
155kg

Rolling resistance (転抵抗)
■■■■ Very good
 Operating noise (静音性)
■■■■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■■■■ Good

ボールベアリング
 ボールベアリングは高強度、ハイスピードでの回転に耐えます。且に摩擦に発生する熱を必要とする潤滑剤をオイルで潤滑されています。スチールボールの内、レースの隙を埋め、摩擦が変換に少なく、ロングライフが保証されています。

ポリウレタン車輪
 製造・使用に際して、製品の温度変化が少ない、耐摩耗性に優れる、耐衝撃性に優れる。

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- **静音性**：騒音発生が少なく、作業環境が快適。
- **転抵抗**：床面保護に優れ、走行時のエネルギーロスが少なく、省エネルギー。
- **耐摩耗性**：高強度のポリウレタン素材を使用し、長寿命。
- **耐熱性**：-20℃～70℃の幅広い温度範囲で使用可能。
- **耐油性**：油や溶剤に耐える。

品名	EA986RX-8
規格	ISO 15773-1
材質	ポリウレタン
軸径	15mm
軸幅	13mm
車輪径	68mm
車輪幅	20mm
重量	230g
耐荷重	155kg
耐熱温度	-20～70℃
転抵抗	Very good
騒音	D
床面保護	Good

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	68×20	軸径(mm)	15
軸幅	13mm	耐荷重(kg)	155 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20～70℃
重量(g)	230	材質	タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
リムは頑丈なスチール製
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.