

品番：EA986RX-9

品名：70x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	7,370円(税抜) / 8,107円(税込)		
カタログ価格	7,370円(税抜) / 8,107円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 16:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
200kg

Rolling resistance (転抵抗)  
■ ■ ■ ■ Very good  
 Operating noise (静音性)  
■ ■ ■ ■ Good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
■ ■ ■ ■ Good

**ボールベアリング**  
 ボールベアリングを採用し、スムーズな回転を実現します。また、衝撃に強い構造を採用し、耐用性に優れています。

**ポリウレタン車輪**  
 製造・使用にやさしく、騒音の発生も少ない。また、床面を傷つけない。【ポリウレタン車輪シリーズ特長】

- 滑り止め加工、摩擦係数調整可能
- 滑り止め加工、摩擦係数調整可能
- 滑り止め加工、摩擦係数調整可能
- 滑り止め加工、摩擦係数調整可能

品名	EA986RX-9
規格	70x25mm/25mm
材質	ポリウレタン
重量	307g
耐荷重	200kg
耐熱温度	-20~70℃
転抵抗	Very good
騒音	Good
床面保護	Good

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	70×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	200 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	307	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
リムは頑丈なスチール製
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.