

品番：EA986S-81

品名：20.0x17.2mm [樹脂製]ボールキャスター



販売価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
カタログ価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/11 08:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1674ページ		



仕様

耐荷重(kg)	1	外径(mm)	20
全高(mm)	17.2	ボール直径	11.12mm
材質	本体:スチール 車球:ナイロン	取付強さ	9.8N(1kgf)
最大強さ	14.7N(1.5kgf)	重量	12g

スプリング内蔵で偏荷重に対し均等に荷重を受けることができます。

上向き専用で、下向きでの使用はできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.