品番: EA986S-95

品名:55.5x26.0mm [スチール製]ローラーキャスター



| 販売価格 | 3,760円 (税抜)/ 4,136円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 3,760円(税抜)/4,136円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/22 08:21現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログ ページ | 1723ページ | | | | |











カタログ訂正

24/12/16 材質の訂正。誤: SUS304、正: 本体: スチール(無電解ニッケルメッキ)(9025 No.55,56)

仕様

| 耐荷重(kg) | 30 | 外径(mm) | 55.5 |
|---------|--|--------|------|
| 全高(mm) | 26 | ローラー径 | 26mm |
| 材質 | 本体:スチール(無電解ニッケルメッキ) ローラー:SUS440 軸・カバー:SUS304 | 重量 | 73g |

下向き、横向き使用可能

高さが低いので設備や装置の低床化に。

自由度を規制させたい場合などにおすすめです。

代替品



品番 EA986S-91コメント スチール製

株式会社エスコ