


品番：EA986SC-100

品名：100x 40mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスチール製)



販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 03:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度 騒音 転抵抗
A E A

耐荷重
1700kg



Rolling resistance(転抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise(静音性)
●●●● Sufficient
Floor surface preservation(床面保護)
●●●● Sufficient



衝撃に強い高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	100×40	軸径(mm)	25
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	1,700 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120°C	重量(g)	2,052
材質	ソリッドスチール		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がり旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.