

品番 : EA986SC-100

品名 : 100x 40mm 車輪(ボールベアリング・ソリッド・スチール製)



販売価格	13,700円(税抜)／15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜)／15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 00:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	A
騒音	E
転抵抗	A

耐荷重
1700kg

Rolling resistance(転抵抗)
★★★★ Excellent

Operating noise(静音性)
★★★★ Sufficient

Floor surface preservation(床面保護)
★★★★ Sufficient



球形・球面・滑潤のファンデーション

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	100×40	軸径(mm)	25
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	1,700 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120°C	重量(g)	2,052
材質	ソリッドスチール		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がり旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.