

品番: EA986SD-100

品名:100x 36mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)



販売価格	10,500円 (税抜)/ 11,550円(税込)				
カタログ価 格	10,500円(税抜)/11,550円(税込)				
在庫数	最新在庫: 11 (2025/11/26 13:17現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1748ページ				







Rolling resistance(転抵抗)

Excellent

Operating noise(静音性)

Correction (床面保

Sufficient







転がり抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています

仕様

車輪径×幅(mm)	100×36	フランジ径	125mm
軸径(mm)	20	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	2,393
材質	鋳鉄		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製のレール用車輪(フランジ付き)

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

シルバー塗装

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.