

品番：EA986SF-100

品名：100x 40mm 車輪(Bベアリング・スチール製・レール用)



販売価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
カタログ価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

耐荷重
1200kg




Rolling resistance(転抵抗)
●●●●● Excellent

Operating noise(静音性)
●●●● Sufficient

Floor surface preservation(床面保護)
●●●● Sufficient



ボールベアリング
ボールベアリングは高速度・高荷重・高回転に耐えるために、鋼球を精密に加工し、鋼球を鋼球と鋼球とが接触する部分に潤滑油を塗布して、摩擦を低減し、寿命を延ばすことができます。



長寿命で、静荷重と動荷重の両方に特性があります

仕様

車輪径×幅(mm)	100×40	フランジ径	125mm
軸径(mm)	25	耐荷重(kg)	1,200 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	2,850
材質	ソリッドスチール		

転がる際の抵抗も少なく、スムーズに走行可能

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

硬く頑丈なつくりで、車輪がすり減りにくいです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.