品番: EA986SG-125

品名: 125x 36mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)



販売価格	<b>21,000円</b> (税抜)/ 23,100円(税込)				
カタログ価格	21,000円(税抜)/23,100円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/24 15:00現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1748ページ				

















転がり抵抗がとても少なく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

## 仕様

車輪径×幅(mm)	125×36	フランジ径	145mm
軸径(mm)	20	耐荷重(kg)	750 (4 km/h)
耐熱温度	-20~80℃	重量(g)	859
材質	キャストナイロン		

転がり抵抗がとても少なく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

車輪は旋削仕上げの高圧縮キャストナイロン製

耐化学薬品性に優れ、多くの刺激物質に耐性があります

ローノイズ

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

## 代替品



品番 EA986SF-125

コメント 125x50mm フランジ径150mmソリッドスチール

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.