

品番：EA986SP-12

品名：14x5mm ガイドローラー(U型)



販売価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
カタログ価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 18:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	GRL14M4P-U-SUS
車輪径	14mm	車輪幅	5mm
ねじサイズ	M4x5mm	許容荷重	49N
耐熱温度	105℃	材質	本体:ポリアセタールホワイト ベアリング:SUS440C ボルト:SUS303
質量	2.8g		
樹脂製のため、走行音が静かです。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.